

아이스락® 850 하이브리드

& 아이스로스
씰-인® X 락킹 TF

편안함과 안정성을 위해 설계된 제품 아이스락® 850 하이브리드와 씰-인® X 락킹 TF 라이너는 씰-인® (Seal-In®) 시스템의 진보된 진공 현가의 이점을 대퇴 절단(transfemoral amputees) 사용자들에게 제공합니다. 이 제품은 잠금식 또는 래니어드 서스펜션을 선호하거나 의존하는 모든 활동 수준의 사용자에게 적합합니다.

시스템은 다음과 같은 진공 서스펜션의 이점을 결합합니다. 피스톤 운동 감소, 볼륨 변화 완화, 균형 개선, 낙상 위험 감소. 이를 통해 소켓 내 편안함을 제공합니다.

Quick Connect 디자인은 앉아서 착용이 가능하며, 버튼을 눌러 간단히 분리할 수 있습니다.

씰-링(Seal-Ring) 옵션

아이스로스 씰-인® X 락킹 라이너는 아래의 세 가지 이동식 씰-링 옵션과 함께 사용할 수 있습니다:



X-클래식
일상적인 흡입 성능 제공



X-그립
뛰어난 회전 제어 제공



X-볼륨
볼륨 변화에 대한 적응력 제공



완전 방수



제품 사양

락 장치 특징

- 잠금 현가 방식, 쉘-인 현가 방식 또는 이 두 가지 현가 방식을 동시에 사용 가능
- 퀵 커넥트 (Quick Connect)를 통한 간단한 라이너 분리
- 방수 기능
- 유니티 (Unity*) 시스템 호환 가능
- 다이렉트 소켓, 4-홀 라미네이션 소켓 및 라미네이션 소켓과 호환



다이렉트 소켓용
아이스랙* 850 하이브리드



4-홀 소켓용
아이스랙* 850 하이브리드



라미네이션 소켓용
아이스랙* 850 하이브리드

퀵 커넥트 특징

퀵 커넥트 (Quick Connect)는 사용자 편의성을 고려하여 디자인되어, 사용자가 앉아서 소켓을 착용할 수 있고, 버튼 하나로 라이너에서 쉽게 분리할 수 있습니다.



퀵 커넥트 아이스랙*
850 부착 핀

주문 정보

부품 번호	설명
L-850001	다이렉트 소켓용 아이스랙* 850 하이브리드
L-850002	4-홀 라미네이션 소켓용 아이스랙* 850 하이브리드
L-850003	라미네이션 소켓용 아이스랙* 850 하이브리드

이 락장치는 쉘-인* X 락킹 TF 라이너, 아이스랙 552 배출 밸브 또는 Unity 배출 밸브, 이동식 쉘-링(Seal-Ring) 및 음압 방식의 소켓과 함께 사용해야 합니다.

쉘-인* (Seal-In*) 기술을 유니티 (Unity*) 진공 시스템과 결합하면 볼륨 변화에 대한 안정화와 하루 종일 편안한 소켓 착용감을 제공합니다.

라이너 특징

- 잠금식 및 쉘-인* (Seal-In*) 현가 방식
- 능동적 피부 케어 성분이 포함된 실리콘
- 매끄러운 기능성 직물
- 안정화 매트릭스
- 모든 이동식 Seal-Ring 옵션과 호환
- 유니티 (Unity*)시스템과 호환



쉘-인 X 락킹



안정화 매트릭스



패브릭 커버



능동적 피부 케어



매끄러운 내부 표면



원뿔형



이지 글라이드

사용자 정보

절단 부위	대퇴 절단
활동 수준	일상 활동에서 높은 활동
라이너 정보	
표준 사이즈	25,26.5,28,30,32,34,36,38,40,42,45,50,55
원뿔형 사이즈	23.5,25,26.5,28,30,32,34,36,38,40,42
두께	2mm (표준), 3mm (원뿔형)
매트릭스	전체 길이
쉘-링(Seal-Ring) 사이즈	20,22,24,26,28,30,32,35,38,41,44,47,51,55,60,65

제품 번호 정보

제품 번호	설명	구성품
I-SXLSXX	아이스로스 쉘-인* X 락킹 TF 표준 2mm 라이너	-
I-SXLCXX	아이스로스 쉘-인* X 락킹 TF 원뿔형 3mm 라이너	-
I-SXC0XX	아이스로스 쉘-인* X-클래식 링	쉘-인* X-클래식 링
I-SXG0XX	아이스로스 쉘-인* X-그립 링	쉘-인* X-그립 링
I-SXV0XX	아이스로스 쉘-인* X-볼륨 링	쉘-인* X-볼륨 링
I-RXC001	쉘-인* X-클래식 키트 (사이즈 26-51)	쉘-인* X-클래식 링 10개
I-RXC004	쉘-인* X-클래식 키트 (사이즈 20-65)	쉘-인* X-클래식 링 16개
I-RXG001	쉘-인* X-그립 키트 (사이즈 26-51)	쉘-인* X-그립 링 10개
I-RXG004	쉘-인* X-그립 키트 (사이즈 20-65)	쉘-인* X-그립 링 16개
I-RXV001	쉘-인* X-볼륨 키트 (사이즈 26-51)	쉘-인* X-볼륨 링 10개
I-RXV004	쉘-인* X-볼륨 키트 (사이즈 20-65)	쉘-인* X-볼륨 링 16개



WWW.OSSUR.COM/KO-KR

오서코리아(주)
주소 : 서울시 금천구
디지털로 130 남성플라자
201-1호 오서코리아
(08589)

전화 02-868-5482
팩스 02-868-5483
이메일 ossurkorea@ossur.com

